

**CNMG 120416, Typ: CA125P****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	250216 CA125P
GTIN	4960664024230
Trieda položky	25E

Technický opis

Rezný materiál	HM
Hlavné použitie	P
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CNMG 120416
Počet výmien/rezných hrán	4
Podmienka rezu	ľahko prerušovaný
Typ	CA125P
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	150 - 320 m/min
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokončovanie
Lamač triesok	PMG
Hĺbka rezu a_p	0,5 - 5 mm
Posuv f	0,15 - 0,5 mm/ot,
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie

