


**CNMG 120408, Typ: CA125P****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	250371 CA125P
GTIN	4960664013883
Trieda položky	25E

Technický opis

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CNMG 120408
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	140 - 300 m/min
Posuv f	0,28 - 0,88 mm/ot,
Lamač triesok	PH
Rezný materiál	HM
Uhlový Polomer	0,8 mm
Typ	CA125P
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Hrubovanie
Počet výmien/rezných hrán	4
Hĺbka rezu a_p	1 - 10 mm
Podmienka rezu	ľahko prerušovaný
Hlavné použitie	P

Druh produktu

Otočné rezné platničky na sústruženie