


**CNMG 120416, Typ: CA125P****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	250373 CA125P
GTIN	4960664013906
Trieda položky	25E

Technický opis

Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CNMG 120416
Počet výmien/rezných hrán	4
Uhlový Polomer	1,6 mm
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	140 - 300 m/min
Podmienka rezu	ľahko prerušovaný
Hlavné použitie	P
Posuv f	0,28 - 0,88 mm/ot,
Hĺbka rezu a_p	1 - 10 mm
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Hrubovanie
Typ	CA125P
Lamač triesok	PH

Druh produktu

Otočné rezné platničky na sústruženie