


**CNMG 190608, Typ: CA125P****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	250382 CA125P
GTIN	4960664013944
Trieda položky	25E

**Technický opis**

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CNMG 190608
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Hrubovanie
Počet výmien/rezných hrán	4
Typ	CA125P
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	140 - 300 m/min
Rezný materiál	HM
Hĺbka rezu $a_p$	1 - 10 mm
Posuv $f$	0,28 - 0,88 mm/ot,
Uhlový Polomer	0,8 mm
Hlavné použitie	P
Podmienka rezu	ľahko prerušovaný
Lamač triesok	PH

Druh produktu

Otočné rezné platničky na sústruženie