


**CNMM 120408, Typ: CA125P****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	250491 CA125P
GTIN	4960664013982
Trieda položky	25E

**Technický opis**

Rezný materiál	HM
Uhlový Polomer	0,8 mm
Hlavné použitie	P
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Hrubovanie
Lamač triesok	PX
Podmienka rezu	ľahko prerušovaný
Typ	CA125P
Počet výmien/rezných hrán	4
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CNMM 120408
Posuv f	0,25 - 0,9 mm/ot,
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	140 - 300 m/min
Hĺbka rezu $a_p$	1 - 11 mm

Druh produktu

Otočné rezné platničky na sústruženie