


**CNMM 160608, Typ: CA125P****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	250496 CA125P
GTIN	4960664014019
Trieda položky	25E

Technický opis

Rezný materiál	HM
Posuv f	0,25 - 0,9 mm/ot,
Typ	CA125P
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CNMM 160608
Hĺbka rezu a_p	1 - 11 mm
Počet výmien/rezných hrán	4
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Hrubovanie
Podmienka rezu	ľahko prerušovaný
Lamač triesok	PX
Uhlový Polomer	0,8 mm
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	140 - 300 m/min
Hlavné použitie	P

Druh produktu

Otočné rezné platničky na sústruženie