


**CNMM 120416, Typ: CA125P****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	250493 CA125P
GTIN	4960664014002
Trieda položky	25E

**Technický opis**

Rezný materiál	HM
Posuv f	0,25 - 0,9 mm/ot,
Počet výmien/rezných hrán	4
Hĺbka rezu $a_p$	1 - 11 mm
Typ	CA125P
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CNMM 120416
Podmienka rezu	ľahko prerušovaný
Hlavné použitie	P
Lamač triesok	PX
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	140 - 300 m/min
Uhlový Polomer	1,6 mm
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Hrubovanie

Druh produktu

Otočné rezné platničky na sústruženie