



**Otočná rezná platnička na sústruženie TNMG 220408, na stredné obrábanie,
Typ: CA125P**



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	251587 CA125P
GTIN	4960664024438
Trieda položky	25E

Technický opis

Hlavné použitie	P
Uhlový Polomer	0,8 mm
Rezný materiál	HM
Typ	CA125P
Podmienka rezu	ľahko prerušovaný
Počet výmien/rezných hrán	6
Hĺbka rezu a_p	0,5 - 5 mm
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	150 - 320 m/min
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokončovanie
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	TNMG 220408
Lamač triesok	PMG

Posuv f	0,15 - 0,5 mm/ot,
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie