


**SNMG 120404, Typ: CA125P****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 251162 CA125P |
| GTIN | 4960664015467 |
| Trieda položky | 25E |

Technický opis

| | |
|--|-------------------|
| Rezný materiál | HM |
| Počet výmien/rezných hrán | 4 |
| Uhlový Polomer | 0,4 mm |
| Typ | CA125P |
| Priradenie vyhladenia/vyhrubenia | Dokončovanie |
| Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | SNMG 120404 |
| Lamač triesok | PQ |
| Podmienka rezu | ľahko prerušovaný |
| Hĺbka rezu a_p | 0,2 - 2,5 mm |
| Hlavné použitie | P |
| Posuv f | 0,13 - 0,4 mm/ot, |
| Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie | 150 - 320 m/min |

Druh produktu

Otočné rezné platničky na sústruženie