

**TNMG 160404, Typ: CA125P****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	251472 CA125P
GTIN	4960664014323
Trieda položky	25E

Technický opis

Počet výmien/rezných hrán	6
Podmienka rezu	ľahko prerušovaný
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokončovanie
Hĺbka rezu a_p	0,2 - 2,5 mm
Uhlový Polomer	0,4 mm
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	TNMG 160404
Posuv f	0,13 - 0,4 mm/ot,
Typ	CA125P
Rezný materiál	HM
Hlavné použitie	P
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	150 - 320 m/min
Lamač triesok	PQ

Druh produktu

Otočné rezné platničky na sústruženie