

**DC.T 070202, Typ: CA125P****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260381 CA125P
GTIN	4960664018123
Trieda položky	25E

Technický opis

Podmienka rezu	ľahko prerušovaný
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	DCMT 070202
Typ	CA125P
Hlavné použitie	P
Tolerancia	M
Posuv f	0,05 - 0,25 mm/ot,
Hĺbka rezu a_p	0,5 - 1,5 mm
Uhlový Polomer	0,2 mm
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokončovanie
Rezný materiál	HM
Počet výmien/rezných hrán	2
Lamač triesok	HQ

Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	90 - 260 m/min
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie