


**SNMG 190612, Typ: CA125P****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	251368 CA125P
GTIN	4960664015658
Trieda položky	25E

**Technický opis**

Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	140 - 330 m/min
Rezný materiál	HM
Hĺbka rezu $a_p$	1 - 11 mm
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	SNMG 190612
Hlavné použitie	P
Lamač triesok	PH
Posuv $f$	0,3 - 1 mm/ot,
Počet výmien/rezných hrán	8
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Hrubovanie
Typ	CA125P
Uhlový Polomer	1,2 mm
Podmienka rezu	ľahko prerušovaný

Druh produktu

Otočné rezné platničky na sústruženie