

**DCMT 11T308, Typ: CA125P****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260387 CA125P
GTIN	4960664018178
Trieda položky	25E

Technický opis

Podmienka rezu	ľahko prerušovaný
Tolerancia	M
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	DCMT 11T308
Lamač triesok	HQ
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokončovanie
Rezný materiál	HM
Posuv f	0,05 - 0,25 mm/ot,
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	90 - 260 m/min
Hlavné použitie	P
Počet výmien/rezných hrán	2
Uhlový Polomer	0,8 mm
Typ	CA125P

Hĺbka rezu a_p	0,5 - 1,5 mm
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie