


**SNMG 120408, Typ: CA125P****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	251356 CA125P
GTIN	4960664015603
Trieda položky	25E

Technický opis

Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Hrubovanie
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	SNMG 120408
Rezný materiál	HM
Hlavné použitie	P
Typ	CA125P
Posuv f	0,3 - 1 mm/ot,
Uhlový Polomer	0,8 mm
Hĺbka rezu a_p	1 - 11 mm
Počet výmien/rezných hrán	8
Lamač triesok	PH
Podmienka rezu	ľahko prerušovaný
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	140 - 330 m/min

Druh produktu

Otočné rezné platničky na sústruženie