


**DNMG 080404 Wiper, Typ: CA125P****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	252013 CA125P
GTIN	4960664017140
Trieda položky	25E

**Technický opis**

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	WNMG 080404
Hĺbka rezu $a_p$	0,3 - 1,2 mm
Typ	CA125P
Uhlový Polomer	0,4 mm
Posuv $f$	0,06 - 0,42 mm/ot,
Lamač triesok	WP
Rezný materiál	HM
Hlavné použitie	P
Podmienka rezu	ľahko prerušovaný
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokončovanie
Počet výmien/rezných hrán	6
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	150 - 320 m/min

Druh produktu

Otočné rezné platničky na sústruženie