


**CC.T 09T304, Typ: CA125P****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260097 CA125P
GTIN	4960664017676
Trieda položky	25E

Technický opis

Tolerancia	M
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CCMT09T304-HQ CA125P
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	60 - 180 m/min
Uhlový Polomer	0,4 mm
Hlavné použitie	P
Posuv f	0,05 - 0,25 mm/ot,
Podmienka rezu	ľahko prerušovaný
Hĺbka rezu a_p	0,5 - 2,5 mm
Typ	CA125P
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokončovanie
Počet výmien/rezných hrán	2
Rezný materiál	HM

Lamač triesok

HQ

Druh produktu

Otočné rezné platničky na sústruženie