

**CCMT 060204 Wiper, Typ: CA125P****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260094 CA125P
GTIN	4960664017478
Trieda položky	25E

Technický opis

Posuv f	0,07 - 0,5 mm/ot,
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokončovanie
Počet výmien/rezných hrán	2
Typ	CA125P
Rezný materiál	HM
Podmienka rezu	ľahko prerušovaný
Hĺbka rezu a_p	0,1 - 1,5 mm
Hlavné použitie	P
Lamač triesok	WP
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CCMT 060204
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	90 - 180 m/min
Tolerancia	M

Uhlový Polomer	0,4 mm
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie