


**CCMT 120404, Typ: CA125P****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260202 CA125P
GTIN	4960664017614
Trieda položky	25E

Technický opis

Počet výmien/rezných hrán	2
Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,
Rýchlosť rezania v _c Hlavné použitie	60 - 260 m/min
Uhlový Polomer	0,4 mm
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokončovanie
Rezný materiál	HM
Hlavné použitie	P
Tolerancia	M
Lamač triesok	GK
Hĺbka rezu a _p	0,5 - 3 mm
Typ	CA125P
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CCMT 120404

Podmienka rezu	ľahko prerušovaný
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie