


**CCMT 120408, Typ: CA125P****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260204 CA125P
GTIN	4960664017621
Trieda položky	25E

Technický opis

Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokončovanie
Podmienka rezu	ľahko prerušovaný
Počet výmien/rezných hrán	2
Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,
Typ	CA125P
Lamač triesok	GK
Tolerancia	M
Hĺbka rezu a_p	0,5 - 3 mm
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CCMT 120408
Hlavné použitie	P
Rezný materiál	HM
Uhlový Polomer	0,8 mm

Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	60 - 260 m/min
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie