

**CCMT 060202, Typ: CA125P****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260190 CA125P
GTIN	4960664017577
Trieda položky	25E

**Technický opis**

Hlavné použitie	P
Počet výmien/rezných hrán	2
Hĺbka rezu $a_p$	0,5 - 3 mm
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	60 - 260 m/min
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CCMT 060202
Posuv $f$	0,1 - 0,3 mm/ot,
Tolerancia	M
Uhlový Polomer	0,2 mm
Typ	CA125P
Lamač triesok	GK
Podmienka rezu	ľahko prerušovaný

Priradenie vyhladenia/vyhrubenia

hrubovanie a dokončovanie

Druh produktu

Otočné rezné platničky na sústruženie