

**CCMT 09T308 Wiper, Typ: CA125P****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260100 CA125P
GTIN	4960664017515
Trieda položky	25E

**Technický opis**

Lamač triesok	WP
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	90 - 180 m/min
Hlavné použitie	P
Uhlový Polomer	0,8 mm
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CCMT 09T308
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokončovanie
Typ	CA125P
Podmienka rezu	ľahko prerušovaný
Posuv $f$	0,07 - 0,5 mm/ot,
Hĺbka rezu $a_p$	0,1 - 1,5 mm
Rezný materiál	HM
Tolerancia	M

Počet výmien/rezných hrán	2
Druh produktu	Otočná rezná platnička na sústruženie