

**DCMX 11T304 Wiper, Typ: CA125P****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260388 CA125P
GTIN	4960664017959
Trieda položky	25E

Technický opis

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	DCMX 11T304
Hlavné použitie	P
Rezný materiál	HM
Počet výmien/rezných hrán	2
Lamač triesok	WP
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	90 - 260 m/min
Posuv f	0,1 - 0,45 mm/ot,
Hĺbka rezu a_p	0,15 - 1 mm
Uhlový Polomer	0,4 mm
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokončovanie
Typ	CA125P
Podmienka rezu	ľahko prerušovaný

Tolerancia	M
Druh produktu	Otočná rezná platnička na sústruženie