

**DCMX 070204 Wiper, Typ: CA125P****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260383 CA125P
GTIN	4960664017928
Trieda položky	25E

Technický opis

Hlavné použitie	P
Posuv f	0,1 - 0,45 mm/ot,
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokončovanie
Lamač triesok	WP
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	DCMX 070204
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	90 - 260 m/min
Rezný materiál	HM
Tolerancia	M
Typ	CA125P
Hĺbka rezu a_p	0,15 - 1 mm
Počet výmien/rezných hrán	2
Podmienka rezu	ľahko prerušovaný

Druh produktu

Otočná rezná platnička na sústruženie