

**DC.T 070204, Typ: CA125P**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	260382 CA125P
GTIN	4960664018130
Trieda položky	25E

## Technický opis

Typ	CA125P
Tolerancia	M
Posuv f	0,05 - 0,25 mm/ot,
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokončovanie
Podmienka rezu	ľahko prerušovaný
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	90 - 260 m/min
Hĺbka rezu $a_p$	0,5 - 1,5 mm
Lamač triesok	HQ
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	DCMT 070204
Hlavné použitie	P
Počet výmien/rezných hrán	2

Druh produktu

Otočné rezné platničky na sústruženie