

**DC.T 11T308, Typ: CA125P****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260492 CA125P
GTIN	4960664018116
Trieda položky	25E

Technický opis

Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokončovanie
Hĺbka rezu a_p	0,5 - 3 mm
Typ	CA125P
Počet výmien/rezných hrán	2
Podmienka rezu	ľahko prerušovaný
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	DCMT 11T308
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	90 - 260 m/min
Hlavné použitie	P
Tolerancia	M
Uhlový Polomer	0,8 mm
Lamač triesok	GK
Rezný materiál	HM

Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie