

**CNMG 120404, Typ: CA115P****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 250102 CA115P |
| GTIN | 4960664042913 |
| Trieda položky | 25E |

Technický opis

| | |
|--|-------------------|
| Priradenie vyhladenia/vyhrubenia | Dokončovanie |
| Lamač triesok | PQ |
| Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie | 180 - 400 m/min |
| Rezný materiál | HM |
| Podmienka rezu | kontinuálne |
| Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | CNMG 120404 |
| Typ | CA115P |
| Posuv f | 0,13 - 0,4 mm/ot, |
| Počet výmien/rezných hrán | 4 |
| Hlavné použitie | P |
| Hĺbka rezu a_p | 0,2 - 2,5 mm |
| Uhlový Polomer | 0,4 mm |

Druh produktu

Otočné rezné platničky na sústruženie