

**VBMT 110308, Typ: CA125P****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	261176 CA125P
GTIN	4960664016679
Trieda položky	25E

Technický opis

Uhlový Polomer	0,8 mm
Počet výmien/rezných hrán	2
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	VBMT 110308
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	110 - 260 m/min
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokončovanie
Typ	CA125P
Podmienka rezu	ľahko prerušovaný
Posuv f	0,05 - 0,25 mm/ot,
Lamač triesok	HQ
Hĺbka rezu a_p	0,5 - 2 mm
Hlavné použitie	P
Rezný materiál	HM

Druh produktu

Otočné rezné platničky na sústruženie