


**CNMG 120404 Wiper, Typ: CA115P****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 250103 CA115P |
| GTIN | 4960664042357 |
| Trieda položky | 25E |

Technický opis

| | |
|--|--------------------|
| Hlavné použitie | P |
| Podmienka rezu | kontinuálne |
| Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | CNMG 120404 |
| Hĺbka rezu a_p | 0,3 - 1,2 mm |
| Lamač triesok | WP |
| Rezný materiál | HM |
| Uhlový Polomer | 0,4 mm |
| Priradenie vyhladenia/vyhrubenia | Dokončovanie |
| Počet výmien/rezných hrán | 4 |
| Posuv f | 0,06 - 0,42 mm/ot, |
| Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie | 180 - 400 m/min |
| Typ | CA115P |

Druh produktu

Otočná rezná platnička na sústruženie