


**CNMG 120408 Wiper, Typ: CA115P****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	250105 CA115P
GTIN	4960664042364
Trieda položky	25E

Technický opis

Počet výmien/rezných hrán	4
Lamač triesok	WP
Rezný materiál	HM
Podmienka rezu	kontinuálne
Posuv f	0,06 - 0,42 mm/ot,
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CNMG 120408
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokončovanie
Typ	CA115P
Hĺbka rezu a_p	0,3 - 1,2 mm
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	180 - 400 m/min
Uhlový Polomer	0,8 mm
Hlavné použitie	P

Druh produktu

Otočná rezná platnička na sústruženie