

**TNMG 220404, Typ: CA115P****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	251586 CA115P
GTIN	4960664046355
Trieda položky	25E

Technický opis

Hĺbka rezu a_p	0,5 - 5 mm
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	180 - 400 m/min
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	TNMG 220404
Typ	CA115P
Podmienka rezu	kontinuálny
Rezný materiál	HM
Lamač triesok	PMG
Uhlový Polomer	0,4 mm
Počet výmien/rezných hrán	6
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokončovanie
Hlavné použitie	P
Posuv f	0,15 - 0,5 mm/ot,

Druh produktu

Otočné rezné platničky na sústruženie