

**VBMT 160408, Typ: CA115P****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	261184 CA115P
GTIN	4960664040490
Trieda položky	25E

Technický opis

Hĺbka rezu a_p	0,5 - 2 mm
Uhlový Polomer	0,8 mm
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	VBMT 160408
Typ	CA115P
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokončovanie
Hlavné použitie	P
Posuv f	0,05 - 0,25 mm/ot,
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	140 - 340 m/min
Lamač triesok	HQ
Počet výmien/rezných hrán	2
Podmienka rezu	kontinuálny

Druh produktu

Otočné rezné platničky na sústruženie