

**DCMT 070208, Typ: CA115P****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260486 CA115P
GTIN	4960664045822
Trieda položky	25E

**Technický opis**

Tolerancia	M
Typ	CA115P
Počet výmien/rezných hrán	2
Podmienka rezu	kontinuálny
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokončovanie
Rezný materiál	HM
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	120 - 340 m/min
Uhlový Polomer	0,8 mm
Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,
Hlavné použitie	P
Hĺbka rezu $a_p$	0,5 - 3 mm
Lamač triesok	GK

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	DCMT 070208
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie