


**CNMG 120404, Typ: CA115P****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	250210 CA115P
GTIN	4960664045990
Trieda položky	25E

**Technický opis**

Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokončovanie
Uhlový Polomer	0,8 mm
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CNMG 120408
Počet výmien/rezných hrán	4
Typ	CA115P
Hĺbka rezu $a_p$	0,5 - 5 mm
Posuv $f$	0,15 - 0,5 mm/ot,
Hlavné použitie	P
Podmienka rezu	kontinuálne
Lamač triesok	PMG
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	180 - 400 m/min

Druh produktu

Otočné rezné platničky na sústruženie