

**CNMG 120416, Typ: CA115P****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	250216 CA115P
GTIN	4960664046171
Trieda položky	25E

Technický opis

Posuv f	0,15 - 0,5 mm/ot,
Lamač triesok	PMG
Hlavné použitie	P
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	180 - 400 m/min
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokončovanie
Rezný materiál	HM
Počet výmien/rezných hrán	4
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CNMG 120416
Podmienka rezu	kontinuálny
Hĺbka rezu a_p	0,5 - 5 mm
Typ	CA115P
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie