

**CNMG 120408, Typ: CA115P****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	250371 CA115P
GTIN	4960664042692
Trieda položky	25E

Technický opis

Počet výmien/rezných hrán	4
Hlavné použitie	P
Posuv f	0,28 - 0,88 mm/ot,
Uhlový Polomer	0,8 mm
Typ	CA115P
Lamač triesok	PH
Rezný materiál	HM
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	170 - 380 m/min
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CNMG 120408
Hĺbka rezu a_p	1 - 10 mm
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Hrubovanie
Podmienka rezu	kontinuálne

Druh produktu

Otočné rezné platničky na sústruženie