


**CNMG 120412 Wiper, Typ: CA115P****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	250215 CA115P
GTIN	4960664042425
Trieda položky	25E

Technický opis

Typ	CA115P
Lamač triesok	WQ
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	180 - 400 m/min
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CNMG 120412
Hlavné použitie	P
Počet výmien/rezných hrán	4
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokončovanie
Uhlový Polomer	1,2 mm
Posuv f	0,14 - 0,5 mm/ot,
Podmienka rezu	kontinuálny
Rezný materiál	HM
Hĺbka rezu a_p	0,5 - 3 mm

Druh produktu

Otočná rezná platnička na sústruženie