


**CNMG 120412, Typ: CA115P****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	250372 CA115P
GTIN	4960664042708
Trieda položky	25E

**Technický opis**

Posuv f	0,28 - 0,88 mm/ot,
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	170 - 380 m/min
Typ	CA115P
Hĺbka rezu $a_p$	1 - 10 mm
Podmienka rezu	kontinuálne
Uhlový Polomer	1,2 mm
Rezný materiál	HM
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Hrubovanie
Počet výmien/rezných hrán	4
Lamač triesok	PH
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CNMG 120412
Hlavné použitie	P

Druh produktu

Otočné rezné platničky na sústruženie