


**CNMG 160608, Typ: CA115P****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	250376 CA115P
GTIN	4960664042722
Trieda položky	25E

**Technický opis**

Uhlový Polomer	0,8 mm
Podmienka rezu	kontinuálny
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CNMG 160608
Hlavné použitie	P
Počet výmien/rezných hrán	4
Rezný materiál	HM
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Hrubovanie
Posuv f	0,28 - 0,88 mm/ot,
Lamač triesok	PH
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	170 - 380 m/min
Typ	CA115P
Hĺbka rezu $a_p$	1 - 10 mm

Druh produktu

Otočné rezné platničky na sústruženie