


**CNMG 160612, Typ: CA115P****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	250377 CA115P
GTIN	4960664042982
Trieda položky	25E

**Technický opis**

Uhlový Polomer	1,2 mm
Počet výmien/rezných hrán	4
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CNMG 160612
Lamač triesok	PH
Hĺbka rezu $a_p$	1 - 10 mm
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Hrubovanie
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	170 - 380 m/min
Posuv $f$	0,28 - 0,88 mm/ot,
Hlavné použitie	P
Typ	CA115P
Podmienka rezu	kontinuálny
Rezný materiál	HM

Druh produktu

Otočné rezné platničky na sústruženie