


**CNMG 190608, Typ: CA115P****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	250382 CA115P
GTIN	4960664043002
Trieda položky	25E

**Technický opis**

Počet výmien/rezných hrán	4
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	170 - 380 m/min
Hĺbka rezu $a_p$	1 - 10 mm
Uhlový Polomer	0,8 mm
Lamač triesok	PH
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CNMG 190608
Rezný materiál	HM
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Hrubovanie
Posuv $f$	0,28 - 0,88 mm/ot,
Podmienka rezu	kontinuálny
Hlavné použitie	P
Typ	CA115P

Druh produktu

Otočné rezné platničky na sústruženie