


**CNMM 120408, Typ: CA115P****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	250491 CA115P
GTIN	4960664043040
Trieda položky	25E

**Technický opis**

Lamač triesok	PX
Posuv f	0,25 - 0,9 mm/ot,
Hĺbka rezu $a_p$	1 - 11 mm
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CNMM 120408
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Hrubovanie
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	170 - 380 m/min
Uhlový Polomer	0,8 mm
Rezný materiál	HM
Počet výmien/rezných hrán	4
Podmienka rezu	kontinuálne
Hlavné použitie	P
Typ	CA115P

Druh produktu

Otočné rezné platničky na sústruženie