

**CC.T 09T304, Typ: CA115P**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	260097 CA115P
GTIN	4960664045419
Trieda položky	25E

Technický opis

Tolerancia	M
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokončovanie
Hĺbka rezu a_p	0,5 - 2,5 mm
Typ	CA115P
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CCMT09T304-HQ CA115P
Podmienka rezu	kontinuálny
Uhlový Polomer	0,4 mm
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	90 - 270 m/min
Lamač triesok	HQ
Posuv f	0,05 - 0,25 mm/ot,
Hlavné použitie	P
Rezný materiál	HM

Počet výmien/rezných hrán	2
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie