

**CC.T 060202, Typ: CA115P**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	260091 CA115P
GTIN	4960664045389
Trieda položky	25E

Technický opis

Počet výmien/rezných hrán	2
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	90 - 270 m/min
Rezný materiál	HM
Hlavné použitie	P
Tolerancia	M
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CCMT060202-HQ CA115P
Uhlový Polomer	0,4 mm
Lamač triesok	HQ
Podmienka rezu	kontinuálny
Typ	CA115P
Posuv f	0,05 - 0,25 mm/ot,
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokončovanie

Hĺbka rezu a_p	0,5 - 2,5 mm
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie