


**CCMT 120412, Typ: CA115P****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260206 CA115P
GTIN	4960664045372
Trieda položky	25E

**Technický opis**

Typ	CA115P
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokončovanie
Podmienka rezu	kontinuálny
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CCMT 120412
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	90 - 340 m/min
Počet výmien/rezných hrán	2
Rezný materiál	HM
Hlavné použitie	P
Posuv $f$	0,1 - 0,3 mm/ot,
Tolerancia	M
Hĺbka rezu $a_p$	0,5 - 3 mm
Lamač triesok	GK

Uhlový Polomer	0,4 mm
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie