


**CNMM 120412, Typ: CA115P****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	250492 CA115P
GTIN	4960664043057
Trieda položky	25E

Technický opis

Uhlový Polomer	1,2 mm
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CNMM 120412
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	170 - 380 m/min
Hĺbka rezu a_p	1 - 11 mm
Hlavné použitie	P
Rezný materiál	HM
Počet výmien/rezných hrán	4
Podmienka rezu	kontinuálny
Posuv f	0,25 - 0,9 mm/ot,
Typ	CA115P
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Hrubovanie
Lamač triesok	PX

Druh produktu

Otočné rezné platničky na sústruženie