

**CCMT 060204, Typ: CA115P****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260192 CA115P
GTIN	4960664045327
Trieda položky	25E

**Technický opis**

Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	90 - 340 m/min
Počet výmien/rezných hrán	2
Uhlový Polomer	0,4 mm
Hlavné použitie	P
Podmienka rezu	kontinuálny
Tolerancia	M
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CCMT 060204
Lamač triesok	GK
Posuv $f$	0,1 - 0,3 mm/ot,
Typ	CA115P
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokončovanie
Rezný materiál	HM

Hĺbka rezu $a_p$	0,5 - 3 mm
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie