


**SNMG 120408, Typ: CA115P****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	251356 CA115P
GTIN	4960664041145
Trieda položky	25E

Technický opis

Hlavné použitie	P
Rezný materiál	HM
Typ	CA115P
Podmienka rezu	kontinuálny
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	SNMG 120408
Počet výmien/rezných hrán	8
Uhlový Polomer	0,8 mm
Hĺbka rezu a_p	1 - 11 mm
Lamač triesok	PH
Posuv f	0,3 - 1 mm/ot,
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Hrubovanie
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	170 - 380 m/min

Druh produktu

Otočné rezné platničky na sústruženie