


**SNMG 120408, Typ: CA115P****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	251254 CA115P
GTIN	4960664046294
Trieda položky	25E

**Technický opis**

Uhlový Polomer	0,4 mm
Typ	CA115P
Lamač triesok	PMG
Rezný materiál	HM
Posuv f	0,15 - 0,5 mm/ot,
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	SNMG 120404
Počet výmien/rezných hrán	8
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	180 - 400 m/min
Hĺbka rezu $a_p$	0,5 - 5 mm
Hlavné použitie	P
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokončovanie
Podmienka rezu	kontinuálny

Druh produktu

Otočné rezné platničky na sústruženie