

**WNMG 080404, Typ: CA115P****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	252012 CA115P
GTIN	4960664044603
Trieda položky	25E

Technický opis

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	WNMG 080404
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	180 - 400 m/min
Lamač triesok	HQ
Rezný materiál	HM
Počet výmien/rezných hrán	6
Uhlový Polomer	0,4 mm
Posuv f	0,07 - 0,3 mm/ot,
Podmienka rezu	kontinuálny
Typ	CA115P
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokončovanie
Hĺbka rezu a_p	0,5 - 2 mm
Hlavné použitie	P

Druh produktu

Otočné rezné platničky na sústruženie