

**CC.T 060204, Typ: CA115P**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	260092 CA115P
GTIN	4960664045396
Trieda položky	25E

Technický opis

Posuv f	0,05 - 0,25 mm/ot,
Uhlový Polomer	0,4 mm
Rezný materiál	HM
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokončovanie
Počet výmien/rezných hrán	2
Tolerancia	M
Lamač triesok	HQ
Hĺbka rezu a_p	0,5 - 2,5 mm
Typ	CA115P
Podmienka rezu	kontinuálny
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CCMT060204-HQ CA115P
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	90 - 270 m/min

Hlavné použitie

P

Druh produktu

Otočné rezné platničky na sústruženie